

Vue d'ensemble - les peintures intérieures de dispersion einzA

	coloris				diversité de einzA mix couleurs illimitée	test des ciliés (Erlangen)	blockage du fogging	résistance au frottement humide (EN 13 300)	pouvoir couvrant (EN 13 300)	degré de brillance	consommation ml/m ²
	blanc	blanc antique	antique	transparent							
einzA Karat-plus	•				•	•	•	1	1	mat terne	120-140
einzA Latexfarbe	•				•	•	•	1	2	brillance moyenne	120-150
einzA Superior RS 1	•				•	•	•	2	1	mat terne	100-120
einzA Optima	•				•	•	•	2	1	ultra mat / mat terne	130-160
einzA mineralit Innenfarbe	•				•	•	•	2	2	mat terne	120-170
einzA Samtlatex	•				•	•	•	2	2	brillance moyenne	120-150
einzA Signal »Plus«	•	•			•	•	•	3	1	ultra mat	130-160
einzA in-acryl	•				•	•	•	3	1	mat terne	120-170
einzA Edelweiss	•		•		•	•	•	3	2	mat terne	120-150
einzA Decor	•				•	•	•	3	1	mat terne	120-150
einzA Wandfarbe 333	•	•			•	•	•	3	2	mat terne	120-150
einzA Pro 100	•				•	•	•	3	2	mat	120-150
einzA Pro-Plus	•	•			•	•	•	3	2	mat	120-150
einzA Polar	•				•	•	•	3	2	mat	120-150
einzA Silikat Intern	•				•	•	•	3	2	mat terne	120-170
einzA Wandfarbe 222	•				•	•	•	3	2	mat	120-150
einzA Tapetengrund	•				•	•	•				100-180
einzA Sperrgrund GK ultrafein	•				•	•	•				150-200
einzA Wandlasur				•	•	•	•	2		brillance moyenne	80-100
einzA Karat F	•				•	•	•	2	1	mat terne	120-140
einzA Sana Plus F	•				•	•	•	3	2	mat terne	120-140
einzA Wandfarbe 100	•				•	•	•	5	2	mat	120-150



tout près de chez vous - votre revendeur agréé einzA

explication des pictogrammes des peintures de dispersion einzA

domaines d'application

	application en extérieur		à l'éponge
	application en intérieur		au chiffon
	application intérieur et extérieur		au pinceau et au rouleau
	application sur toits (extérieur)		au pinceau et en pulvérisation

propriétés

	mise à la teinte avec le système de mélange de couleurs »einzA mixx«		à la brosse et au rouleau
	abrasion humide classe 1		à la truelle inox
	pouvoir couvrant à sec classe 1		mélanger
	pouvoir couvrant à sec est atteint par application de x m ² /litre		température min. +5°C
	consommation x ml/m ²		diluable à l'eau

technique de mise en oeuvre

	au pinceau		nettoyage des instruments à l'eau
	au rouleau		nettoyage des instruments avec solvants
	en pulvérisation airless		conserver à l'abri du gel.
	à la brosse		veuillez vous référer à la fiche technique

einzA gmbh & co. kg
Junkersstr. 13
D-30179 Hannover
Tel. : +49 (0) 511 67490-0
info@einzA.com
www.einzA.com

Dispersion intérieure de einzA –
qualité qui vaut le coût

Dispersion intérieure



einzA
Wir bringen Farbe

